

## 緊急時用浄水装置仕様書

I. 名称 動力式(手動式兼用型)緊急時用浄水装置

II. 仕様

1. 本体 DASCO 式 緊急時用浄水装置 DCF-1MR 型

- (1) 処理能力 モーターポンプ使用時 1.8 m<sup>3</sup>/時 (手動時 1 m<sup>3</sup>/時)  
\* 自動・手動運転の切り替えがバルブ操作や吸入管の接続の変更なしでできること
- (2) 動力 樹脂製自動ポンプ  
PAP-4011A 型  
空運転防止リレー付きであること  
蛇口を閉めればモーターポンプが自動停止する機能を有すること  
※ 定格電圧 100V  
※ モーター定格出力 400W
- (3) 動力ポンプ 全揚程 22m、吸込揚程 8m  
接水部材質: 銅合金・ステンレス・エンジニアリングプラスチック製で、赤錆水の発生しないこと
- (4) 手動ポンプ 全砲金製Φ25mm ウィングポンプ(防錆仕様)  
400cc/ストローク  
\* スピンドルシールはオイルシールタイプ
- (5) 濾過方式 1 筒式濾過  
(簡便な操作性の為に 1 段式濾過器で、かつ 1 種類の濾過カートリッジを 4 本使用するものとする)  
フィルター: 粉末活性炭自動プリコート式カートリッジ型  
(濾過精度 0.5 μm)  
カートリッジ材質: ポリエチレン製(一部ポリプロピレン)  
粉末活性炭: 木質系粉末活性炭(食品添加物)  
\* 訓練等で使用した活性炭フィルターは閉塞するまで 5 年間使用できること  
\* カートリッジの交換は工具なしで簡単に交換できること  
\* 予備カートリッジの保存期間は 20 年以上とする  
\* 濾過器本体はステンレス製とすること
- (6) 滅菌装置 次亜塩素酸ナトリウム・インジェクター自動吸引式滅菌装置  
\* ニードルバルブは耐食性にすぐれた純チタン製とし、外部から注入が確認できる点滴管を有すること  
\* 滅菌機本体は ABS 樹脂製  
\* 動力を使用しないこと  
\* 注入量の増減がダイヤル操作で簡単にできること

- \* 処理水のどの点においても残留塩素濃度がほぼ一定であること
- \* バルブシート(ふっ素ゴム製)、ボールバルブ(セラミック)の組み合わせにより逆流防止機能を有すること
- \* 薬液槽の容量は 1800ml
- \* 薬液槽は半透明で残量の確認が容易なこと

- (7) フレーム ステンレス(SUS304)パイプフレーム構造  
濾過器、モーターポンプはアルミケース内に収まっていること
- (8) 配管材質 VLP 管(内部塩ビライニング)、ステンレス管  
VP 管(次亜塩素酸ナトリウム注入点)、耐圧ゴム(振動吸収部)  
\* エゼクター及び次亜注入点の材質は塩ビ製とすること
- (9) 車輪 Φ125mm 以上×4 個  
\* 4 輪ともストッパーで固定でき、且つ移動し易いこと
- (10) 重量 約 62kg  
\* 大人二人で持ち運び可能なこと
- (11) 寸法 1073L×500W×735H 以下  
\* サニー、カローラクラスのバンに積載可能であること
- (12) 機器の構成 外部の倒壊物等から装置をガードする為に構成部品(ポンプ、手動ポンプ等)がフレーム内に収まっていること  
(手動ポンプのハンドルは除く)
- (13) 給水口 φ15mm-2ヶ(2列給水ができること)
- (14) 原水取出口 原水を汲み上げて濾過器を通さずそのまま取り出せる機能を有すること

### 2. 付属品

- ・ 吸入管 Φ25mm-5m×1本 ストレーナー 浮子付  
チャッキ弁、ワンタッチカプラー付
- ・ 給水管 Φ15mm-0.5m×2本
- ・ 原水管 Φ15mm-0.5m×1本
- ・ 予備ろ過材 活性炭フィルター 3 回分(4本1組×3セット)
- ・ 滅菌剤 ピューラックス 6% 1800ml×2本
- ・ 残留塩素計 DPD 式残留塩素計(pH 測定付)×1組
- ・ カバー ビニールクロス製塵カバー
- ・ 付属収納袋 1 枚
- ・ 取扱説明書 1 部